




Kies de juiste dispenser:

1. meet de bekerdiameter over de rand van de beker aan de buitenzijde.
2. Is de beker van karton, plastic of foam
3. bepaal of de dispenser horizontaal, verticaal of diagonaal geplaatst moet worden
4. kijk in de tabel naar de juiste dispenser

C3-00CH	597 mm - Horizontaal - plastic & karton
C3-00CH18	457 mm - horizontaal - plastic & karton
C3-00CV	597 mm - verticaal - plastic & karton
C3-00CV18	457 mm - verticaal - plastic & karton
C3-00CF	597 mm - willekeurig - foam
C3-00CF18	457 mm - willekeurig - foam

Montage

1. boor montage opening (E)
2. bevestig bajonet met meegeleverde schroeven (L)
3. Schroef bajonet vast in montage opening.
4. Steek dispenser in bajonet en draai kloksgewijs vast

Afstellen op bekertjes

1. Draai dispenser tegen de klok in uit de bajonet
 2. Los de stelschroef
 3. Vul bekertjes in de dispenser
 4. Draai de kraag tot de 3 'vingers' op de bekertjes zitten
 5. Zet de stelschroef vast
- Nooit de 'vingers' met de hand verbuigen!

Referentie	C3200C	C3400C	C3500C
Bekerdiameter	56-81	70-98	101-123
A	137	149	174
B	7	7	7
C	597	597	597
D	96	109	134
E	106	119	144
F	105	117	141
G	130	143	168
H	13	13	13
J	2	2	2
L	117	131	156



U&I Concepts B.V.
Zirkoon 200
3316 KD. Dordrecht
0653-663 665
www.uni-concepts.nl
info@uni-concepts.nl

EZ-fit bekerdispensers

Kunststof bekerdispenser voor kartonnen of plastic bekertjes, geschikt voor een brede range bekerdiameters door de 4 meegeleverde silicone membranen. Deze dispenser monteert u eenvoudig met het meegeleverde montage materiaal. Leverbaar in 4 diameter ranges & 2 dieptematen.


Met deze EZ-fit dispenser zorgt u voor een uniform uiterlijk voor de bar, koffiemeubel of pantry, zelfs wanneer er meerdere bekerdiameters gebruikt worden. De gebruiker kan zelf makkelijk wisselen van membraan voor een andere bekerdiameter. Deze bekerdispensers kunnen bij inbouw horizontaal, verticaal of diagonaal toegepast worden.

Voor een passend uiterlijk zijn er diverse combinaties mogelijk van sierringen en membranen.



Schoon & simpel

Door het membraan is er weinig kans op vuil. Dat maakt de EZ-fit serie ideaal voor **verticale inbouw**



Optioneel verkrijgbaar

- Zwarte membranen
- Zilver metallic sierringen
- XXS membraan



Ook in EZ-fit serie

- Onderbouwmodellen (SM)
- Dekseldispensers
- Vrijstaande modellen





U&I Concepts B.V.
Zirkoon 200
3316 KD. Dordrecht
0653-663 665
www.uni-concepts.nl
info@uni-concepts.nl

EZ-fit bekerdispensers

Kunststof bekerdispenser voor bekers van karton of plastic, geschikt voor vele bekerdiameters door meegeleverde membranen. Uniform uiterlijk voor de bar, koffiameubel of pantry. Sierring in hoogglans zwart of zilver (optioneel). Dispenser kan horizontaal, verticaal of diagonaal toegepast worden.


Kies de juiste dispenser:

1. meet de bekerdiameter over de rand van de beker (fig. 2)
2. kijk in de tabel naar de best passende dispenser




Fijn-afstelling op bekers

1. Kies best passende membraan volgens (fig. 3)
2. Op elk membraan zitten miniperforaties die de maat aangeven (fig. 4)




Specs in mm	Referentie	C2010C	C2210C(18)	C2410C(18)	C2510C
Bekerdiameter		38-59 mm	73-98 mm	73-121 mm	124-143 mm
Diameter buitenring	A	110	154	173	216
Hoogte sierring	B	21	18	18	16
Inbouwdiepte	C	406	597	597	572
Diameter koker	D	78	121	143	159
Montage-opening	E	78	124	143	168

Modellen C2210C & C2410C zijn in lengte 457 mm verkrijgbaar (18) en als onderbouwmodel (SM)



Montage

1. boor montage opening (E)
2. bevestig dispenser met 3 schroeven (fig. 6)
3. plaats membraan in sierring (fig. 5)
4. draai sierring vast (fig. 7)
5. vul dispensers met bekers



U&I Concepts B.V.
Zirkoon 200
3316 KD Dordrecht
078 - 833 0710
www.uni-concepts.nl
info@uni-concepts.nl